


- 在工件表面倾斜等情况下使用非常有效。
- 止推垫相对于无头螺丝, 最大可倾斜5°。
- 请另行购买无头螺丝 SGT 后配套使用。
- 也备有无头螺丝与止推垫配套的产品。
钢制无头螺丝 + 钢制止推垫 (倾斜度 5°) ——— S G T - STP
钢制无头螺丝 + 钢制止推垫 (倾斜度 12°) ——— S G T - STP-A
钢制无头螺丝 + 带塑料盖的止推垫 (倾斜度 12°) — S G T - STP-K

● 材质、表面处理	符合RoHS2
	STP
止推垫	SUM22L 渗碳淬火 (硬度 50 - 60HRC)

⚠ 使用注意事项
请勿用锤子等敲入。强行组装可能会导致扣环损坏。

- 无头螺丝与止推垫的安装方法
出厂时无头螺丝与止推垫没有组装好。请参考组装步骤, 组装无头螺丝与止推垫之后再使用。



SGT-STP
对准装在止推垫中的扣环的缝隙, 如图1所示倾斜插入无头螺丝, 然后如图2所示提起无头螺丝后压入。
用手即可组装。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx
不可对应	可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计